



SGMT検査用ガラスと関連製品

桐山式ロート (PAT)

● 桐山式ロート

製品番号	V-8	S-21	S-40	S-60	S-95	S-150
A・B寸法mm	8φ×23	21φ×26	40φ×36	60φ×50	95φ×70	150φ×120

● 桐山式ロート足摺合せ付

製品番号	VB8	SB21	SB40	SB60	SU40	SU60	SU95
A・B寸法mm	8φ×23	21φ×26	40φ×36	60φ×50	40φ×36	60φ×50	95φ×70
⌘	15/25	15/25	15/25	15/25	19/28	19/28	19/28

桐山式吸引鐘 (PAT)

製品番号	VKB-50	VKB-100	VKB-200	VKU-100
⌘	15/25	15/25	15/25	19/28

製品番号	VKU-200	VKU-500	VKC-500	VKC-3000
⌘	19/28	19/28	29/42	29/42

※ 製品番号の数字はその容量の三角フラスコの中に入れられるということを示します。

※ VKC-3000のみ底板は付いておりません。

桐山式ロート用濾紙

濾紙直径mm	8φ	21φ	40φ	60φ	95φ	150φ
	V-8	S-21	S-40	S-60	S-95	S-150
適合する桐山ロート	VB-8	SB-21	SB-40 SU-40	SB-60 SU-60	SU-95	SC-150
濾紙の種類	No.3, No.4, No.5A, No.5B, No.5C, No.6, No.7					

桐山式ロート用、グラスフィルター

濾紙直径mm	8φ	21φ	40φ	60φ	95φ	150φ
	V-8	S-21	S-40	S-60	S-95	S-150
適合する桐山ロート	VB-8	SB-21	SB-40 SU-40	SB-60 SU-60	SU-95	SC-150
濾紙の種類	GFP-8	GFP-21	GFP-40	GFP-60	GFP-95	GFP-150

● 紙の濾紙とGFPグラスフィルターの物性一覧表

濾紙番号	No.3	No.4(硬質)	No.5A	No.5B	No.5C	No.6	No.7	GFP
保留粒子	5μ	1μ	7μ	4μ	1μ	3μ	4μ	0.8μ
濾過速さ	やや速い	特に遅い	速い	やや速い	遅い	やや遅い	やや速い	特に遅い
速度測定値	120	1,200	55	195	570	300	200	0.60
灰分含有量 (g) 5.5cm円形で	0.0001	0.00006	0.00004	0.00004	0.00004	0.00002	0.00007	
厚さmm	0.23	0.17	0.22	0.22	0.21	0.19	0.19	